

MD-05 光谱磨样机



一、磨样机简介

MD-05 型光谱磨样机主要用于各类型光电直读光谱仪定量分析碳钢、中低合金钢、工具钢、不锈钢、高温合金钢、灰口铸铁及白口铸铁等黑色金属制样的需要，是光电直读光谱分析必备的辅助设备。

MD-05 型磨样机密封紧凑，安全可靠，降低能耗，更利于散热，专业的动平衡检测，低噪声，运行平稳。

MD-05 型磨样机可配用不同粒度、硬度的砂轮、砂轮片、砂纸进行磨削，适用于多种器件及样品的制作。

MD-05 型磨样机是无锡市金义博仪器科技有限公司专业研发，具有设计科学、外形美观、振动小、噪音低、操作简便、使用安全等特点。

二、技术参数表:

产品型号	MD-05	
工作尺寸	580×550×830	
技术 参 数	磨削盘直径	300mm
	电机功率	0.55KW
	磨削盘转速	1435 转/分
	重量	60Kg
箱体表面	喷塑	
电 源	380V 50 Hz(220V Optional)	

三、使用须知:

- 1、先接通电源。
- 2、接通绿色启动按键，启动电机。
- 3、停止按下红色停止按键电机停止。
- 4、砂轮旋转方向为逆时针方向。
- 5、砂轮的防护盖、工作时不准随意拆掉。
- 6、修理或装卸砂轮时，必须先断电源。